Montageanleitung

Reifenwagen mit Feststellbremse

Art.Nr. 82116 + 82117

1. Befestigen Sie das Kunststoffteil (1) mit der Rohraufnahme nach oben an dem Längsteil (2), verschrauben dieses mit den beiliegenden 8mm Schrauben und setzen dieses Teil auf die Querachse, wobei die Räder nach hinten zeigen. Verschrauben Sie nun auch diese beiden Fahrgestell-Teile (3) miteinander.

2. 

2. Nun stecken Sie das Griffgestänge zusammen und sichern dieses mit den beiliegenden 2 Stck. 6 mm Schrauben. Anschließend befestigen Sie den Griff an der Querachse (4).

3.

3. Stecken Sie die Alurohre des Felgenbaums ineinander, setzen die Kunststoff-Abschlusskappe ein und schieben das Rohr mit der verjüngten Seite in die Aufnahme am Fahrgestell.

4.

4. Nun werden nacheinander, von unten beginnend, ein Bolzen sowie ein Kunststoffteller (5) montiert und der erste Reifen aufgelegt. Dieses wird wiederholt bis alle 4 Reifen auf dem Felgenbaum liegen (6).

5.

6. 

Feststellbremse

Einzelteile

Montageteile

Garantiebestimmungen

Auf dieses Gerät wird eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von 24 Monaten ab Rechnungsdatum gewährt. Als Nachweis für den Garantieanspruch dient eine Kopie der Rechnung. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen; ebenso Verschleißteile. Beanstandungen können nur dann anerkannt werden, wenn das Gerät ungeöffnet und frachtfrei an den Lieferanten zurückgesandt wird.

Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Hamelner Str. 53
37619 Bodenwerder
qs@hp-autozubehoer.de