
Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung
Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung. Zur Stromversorgung auf kleinstem Raum



Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info
Kompakte, robuste Metall- und Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3

Anwendungsgebiete
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Elektroniklabor

Produkteigenschaften
Anbaugehäuse
1 Bügel
inkl. Flachdichtung

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikel:	H-A 3 Ag
Farbe:	schwarz
Material:	Thermoplast
Material:	Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR Gehäuse: Thermoplast grau, schwarz Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.







PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.