

Bestellbezeichnung:

Höhe H (in mm):

Material:

Nennspannung AC/DC:

Schlüsselweite A/F:

2 x Innengewinde Hb:

Gewindeeinsätze:

Temperaturbeständigkeit:

Außendurchmesser R (in mm):

spezifisches Gewicht:

Glasfaseranteil:

Wasseraufnahme:

Bruchfestigkeit:

Biegefestigkeit:

Druckfestigkeit:

Schlagfestigkeit:

Durchschlagfestigkeit:

Brennbarkeit (UL-94):

Abmessungstoleranz:

ISS-1260

60

Polyester glasfaserverstärkt (DMC) rot

1500 / 1800 V

SW50

M12 x 17mm

Stahl verzinkt

-40°C bis +160 °C

38

1,9

15%

0.15%

400 kg f / cm

900 kg f / cm

1500 kg f / cm

250 J / m

10 kV

V-0

+/- 0,5mm

RoHS-konform

