

Bestellbezeichnung:

Länge L (in mm):

Material:

Nennspannung AC/DC:

Schlüsselweite:

2 x Innengewinde:

Gewindeeinsätze:

Temperaturbeständigkeit:

spezifisches Gewicht:

Glasfaseranteil:

Wasseraufnahme:

Bruchfestigkeit:

Biegefestigkeit:

Druckfestigkeit:

Schlagfestigkeit:

Durchschlagfestigkeit:

Brennbarkeit nach UL-94

IS20HH520

20

Polyester glasfaserverstärkt

800 / 1100 V

SW20 Vollsechskant

M5 x 5mm

Stahl verzinkt

-40°C bis +135 °C

1,9

15%

0,15%

400 kg f/cm²

900 kg f/cm²

1500 kg f/cm²

250 J/m

10 kV/mm

V-0, E249670/E314972

RoHS-konform

