


# ISO 4032, 4033, 8673, 4034

ersetzt DIN 934, 555

## Sechskantmuttern

ISO 8673 mit Feingewinde



| Maße                 | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 1,7* | M 2 | M 2,3* | M 2,5 |
|----------------------|-----|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------|
| m <sub>ISO/DIN</sub> | 0,8 | 1     | 1,2   | 1,3   | 1,4    | 1,6 | 1,8    | 2     |
| s <sub>ISO/DIN</sub> | 2,5 | 3     | 3     | 3,2   | 3,5    | 4   | 4,5    | 5     |

| Maße                 | M 2,6* | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5   | M 6   | M 7 | M 8     |
|----------------------|--------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|---------|
| m <sub>ISO/DIN</sub> | 2      | 2,4 | 2,8   | 3,2 | 4,7/4 | 5,2/5 | 5,5 | 6,8/6,5 |
| s <sub>ISO/DIN</sub> | 5      | 5,5 | 6     | 7   | 8     | 10    | 11  | 13      |

| Maße                 | M 10  | M 12    | M 14    | M 16    | M 18    | M 20  | M 22    | M 24    |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| m <sub>ISO/DIN</sub> | 8,4/8 | 10,8/10 | 12,8/11 | 14,8/13 | 15,8/15 | 18/16 | 19,4/18 | 21,5/19 |
| s <sub>ISO/DIN</sub> | 16/17 | 18/19   | 21/22   | 24      | 27      | 30    | 34/32   | 36      |

| Maße                 | M 26* | M 27    | M 28** | M 30    | M 32** | M 33    | M 35** | M 36  |
|----------------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|
| m <sub>ISO/DIN</sub> | 22    | 23,8/22 | 22     | 25,6/24 | 26     | 28,7/26 | 29     | 31/29 |
| s <sub>ISO/DIN</sub> | 41    | 41      | 41     | 46      | 50     | 50      | 55     | 55    |

| Maße                 | M 38** | M 39    | M 40** | M 42 | M 45 | M 48 | M 50 | M 52 |
|----------------------|--------|---------|--------|------|------|------|------|------|
| m <sub>ISO/DIN</sub> | 31     | 33,4/31 | 31     | 34   | 36   | 38   | 38   | 42   |
| s <sub>ISO/DIN</sub> | 60     | 60      | 60     | 65   | 70   | 75   | 75   | 80   |

| Maße                 | M 56 | M 58** | M 60 | M 64 | M 68 | M 72 | M 76 | M 80 |
|----------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| m <sub>ISO/DIN</sub> | 45   | 48     | 48   | 51   | 54   | 58   | 61   | 64   |
| s <sub>ISO/DIN</sub> | 85   | 90     | 90   | 95   | 100  | 105  | 110  | 115  |

| Maße                 | M 85 | M 90 | M 95* | M 100 | M 105* | M 110 | M 120* |  |
|----------------------|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|--|
| m <sub>ISO/DIN</sub> | 68   | 72   | 75    | 80    | 82     | 88    | 95     |  |
| s <sub>ISO/DIN</sub> | 120  | 130  | 135   | 145   | 150    | 155   | 175    |  |

DIN 555 Produktklasse C

\* Maße entsprechen der DIN 934:1963

\*\* Abmessung nicht genormt, Richtwerte