Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl



Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info
Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 16

Anwendungsgebiete
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Elektroniklabor

Produkteigenschaften
Kupplungsgehäuse, hohe Bauform
1 Längsbügel
Kabeleingang gerade
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen


Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-A 16 TBFH-LB M20
M:	20
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.