

LKRXA-TPA 80G-11-FI

**Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-
Radkörper**

EAN 4047526574321

ID 574327

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKRXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernetzung

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	80 mm
Radbreite	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	250 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	108 mm
Platten-Ø	57 mm
Rückenloch	11 mm
Ausladung (F)	40 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	85 Shore A
Stückgewicht	0,5 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✓
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗



Belagshärte

85 Shore A

Rollwiderstand

sehr gut

Verschleißresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

gut



