H-D Einsätze für gestanzte und gedrehte Crimpkontakte
Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.



Maschinen- und Anlagenbau

## Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik

## Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


## Technische Daten


| | |
|---|---|
| Artikel: | H-D 25 BCG |
| Version: | Buchse |
| Artikelbezeichnung: | gestanzt |
| Kontakte: | 1 - 25 |
| Bemessungsspannung in V: | IEC: 250 V<br>UL: 250 V |
| Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV |
| Bemessungsstrom in A: | IEC: 10 A<br>UL: 10 A |
| Durchgangswiderstand: | < 2 mOhm |
| Kontakte: | Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet |
| Kontaktzahlen: | 25 + PE |
| Leitungsanschluss: | Crimpanschluss: 0,14 - 2,5 mm² |
| Steckzyklen: | 100 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |
| VDE-geprüft: | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437<br>UL-geprüft:<br>UL File Number: E75770 |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.









PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.