

APC Modellansichten:

<p>BE Serie:</p> 	<p>SUA (SmartUPS) Tower</p> 	<p><b>Test Resultate</b></p> <p><b>Netgear Ready NAS R4450 (Rackmodell), Netgear Ready NAS NV+ (Towermodell),</b></p> <p>an aufgeführten APC USV Modellen</p>   <p>Netzteil: 100-240V, 5A gemessene max. Leistungsaufnahme: ca. 80W Ready NAS R4450 (Rackmodell) ca. 60W Ready NAS NV+ (Towermodell)</p> <p>von NetGear mitgelieferte Netzanschlußkabel sind Schuko auf IEC320 C13 (10A Kaltgerätebuchse). Zum Anschluß an APC BackUPS BE Serie empfohlen.</p> <p>Für alle anderen APC USVs (BackUPS CS, RS, SmartUPS) müssen Anschlusskabel mit IEC320 C14 auf IEC320 C13 verwendet werden. (sind im Lieferumfang der USV enthalten)</p> <p><b>In allen getesteten Kombinationen werden die APC-USV-Anlagen sofort korrekt erkannt und mit Typ und Überbrückungszeit angezeigt. Selbst ein Wechsel der Kommunikation zu verschiedenen USV-Anlagen wurde korrekt erkannt. Die Shutdownfunktion der Stagesysteme wird bei allen USVs korrekt mit dem „battery low“ Signal verknüpft (2 Min. vor Endabschaltung der USV) Max. Shutdownzeit der Stagesysteme im Test liegt bei ca. 35 Sekunden.</b></p> <p>Kommunikation und Shutdown erfolgt von allen Geräten (Netgear und APC) unabhängig von ihrer Bauform (Tower oder Rackmount)</p>
<p>BK (CS) Serie:</p> 	<p>SUA (SmartUPS) Rackmount 1 HE</p> 	
<p>BR (RS) Serie</p> 	<p>SUA (SmartUPS) Rackmount 2 HE</p> 	

APC USV	NETGEAR NAS	KOMPATIBEL ZU		MERKMALE		ÜBERBRÜCKUNGSZEIT	
		READY NAS R4450	Ready NAS NV+	Automatische Erkennung	Automatischer Shutdown	READY NAS R4450	Ready NAS NV+
						bei 100 Watt	bei 50 Watt
BE550		✓	✓	✓	✓	29 Min.	72 Min.
BE700		✓	✓	✓	✓	41 Min.	98 Min.
BK350		✓	✓	✓	✓	19 Min.	47 Min.
BK500		✓	✓	✓	✓	26 Min.	62 Min.
BK650		✓	✓	✓	✓	31 Min.	69 Min.
BR500		✓	✓	✓	✓	29 Min.	72 Min.
BR800		✓	✓	✓	✓	44 Min.	77 Min.
BR1000		✓	✓	✓	✓	54 Min.	96 Min.
BR1500		✓	✓	✓	✓	69 Min.	130 Min.
SUA750I		✓	✓	✓	✓	52 Min.	105 Min.
SUA1000I		✓	✓	✓	✓	100 Min.	183 Min.
SUA1500I		✓	✓	✓	✓	100 Min.	183 Min.
SUA750RMI1U		✓	✓	✓	✓	71 Min.	130 Min.
SUA1000RMI1U		✓	✓	✓	✓	71 Min.	130 Min.
SUA750RMI2U		✓	✓	✓	✓	60 Min.	124 Min.
SUA1000RMI2U		✓	✓	✓	✓	136 Min.	242 Min.
SUA1500RMI2U		✓	✓	✓	✓	136 Min.	242 Min.