RICOH
imagine. change.

Aficio®

# SG 2100N

**GELJET™-Drucker**

☑ Drucker



**Aficio™ SG 2100N**

29 Seiten

Farbe
S/W

# GELJET™: Kostengünstige Farbe für jede Anforderung

Möchten Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern kostengünstige, qualitativ hochwertige Farbdokumente zur Verfügung stellen? Mit dem Aficio™ SG 2100N ist dies möglich. Dieser innovative GELJET™-Drucker hat eine kleine Stellfläche, eine einfache Netzwerkkonnektivität und ist vollständig von vorne bedienbar. Er arbeitet mit der schnelltrocknenden Liquid Gel™-Technologie von Ricoh und vereinfacht so den Farbdruck für Geschäfte, Unternehmen und Home Offices.




### Der Vorteil des GELJET™

GELJET™-Drucker verwenden ein schnelltrocknendes, viskoses und pigmentbasiertes Liquid Gel™, das nicht das Papier durchdringt und schnell trocknet. Es liefert auch auf Normalpapier qualitativ hochwertige Farbe zu niedrigen Kosten.



### Einzigartiger ECOnomy Color

Im ECOnomy Color-Modus können GELJET™ zwischen Text und Bildern unterscheiden - Text wird in tiefem Schwarz gedruckt, während die Farbdichte von Bildern um die Hälfte reduziert wird. Auf diese Weise erhalten Sie Farbdokumente zu fast den gleichen Kosten wie Schwarzweiß.



### Anwenderfreundliches Design

Der Zugriff auf das Bedienfeld und die Papierzufuhr sowie der Austausch des Verbrauchsmaterials sind ganz einfach von vorne möglich. Damit findet der SG 2100N fast überall Platz. Die USB- und die Netzwerkkonnektivität, sowie die einfache Einstellung für Briefumschläge direkt im Druckertreiber-Fenster sind besonders einfach.



## Hohe Produktivität

Genießen Sie schnellen Druck mit der SG 2100N: Ihr erster Farbdruck ist in nur 6,5 Sekunden fertig. Mit einer kontinuierlichen Ausgabegeschwindigkeit von bis zu 29 Seiten pro Minute deckt dieser Drucker das schnelle Arbeitstempo Ihres Unternehmens ab.

## Bequemlichkeit im Büro

Der SG 2100N ist netzwerkfähig und enthält ein 250-Blatt-Papiermagazin als Standard. Mit einer einmaligen monatlichen Spitzenauslastung von 10.000 Drucken ist dieser Farbdrucker Ihr Hochgeschwindigkeits-Geschäftspartner.





## Umweltfreundlich und kosteneffizient

Die GELJET™ spiegeln mit ihrem teilweise recyclingfähigen und aus pflanzenbasiertem Kunststoff hergestellten Gehäuse, schadstofffreien Materialien und energiesparenden Funktionen das Engagement von Ricoh im Bereich Umweltschutz wieder. GELJET™ verbrauchen 90 % weniger Strom als ein Farblaserdrucker, wodurch nicht nur die CO2-Emissionen reduziert werden - auch Ihre TCO sinkt auf diese Weise.

# SG 2100N

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Aficio®

## ALLGEMEIN

| | |
|---|---|
| Aufwärmzeit: | 35 Sekunden |
| Ausgabegeschw. 1. Seite: | Vollfarbe: 6,5 Sekunden<br>SW: 5,5 Sekunden |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit: | Vollfarbe: 29 Seiten/Minute<br>SW: 29 Seiten/Minute |
| ISO-Geschwindigkeit: | Vollfarbe: 12 Seiten/Minute<br>SW: 12 Seiten/Minute |
| Speicher: | 32 MB |
| Abmessungen (B x T x H): | 399 x 360 x 212,5 mm |
| Gewicht: | 9,5 kg |
| Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Einm. monatl. Spitzenauslast.: | 10.000 Drucke pro Monat |

## DRUCKER

| | |
|---|---|
| Druckersprache: | Standard: RPCS-Raster |
| Druckauflösung: | 3.600 x 1.200 dpi |
| Schnittstelle: | Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Netzwerkprotokoll: | TCP/IP |
| Windows®-Umgebungen: | Windows® XP<br>Windows® Vista<br>Windows® 7<br>Windows® Server 2003<br>Windows® Server 2008 |
| Mac OS Umgebungen: | Macintosh OS X v10.5 oder höher |

## PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|---|---|
| Empfohlenes Papierformat: | A4<br>A5<br>A6<br>B5<br>B6 |
| Papiereinzugskapazität: | Standard: 250 Blatt |
| Papierausgabekapazität: | Standard: 100 Blatt |
| Papiergewicht: | Standard-Papiermagazine: 60 - 163 g/m² |

## UMWELTDATEN

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch: | Maximale Leistungsaufnahme im Betrieb: 22,8 W<br>Leistungsaufnahme im Energiesparmodus: 1,06 W |

## SOFTWARE

| | |
|---|---|
| Optional: | SmartDeviceMonitor® für Admin/Client<br>DeskTopBinder™ Lite<br>Remote Communication Gate S Pro |

## VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|---|---|
| Gelkartuschen-Kapazität (niedrige Ergiebigkeit): | Schwarz: 600 Drucke (GC-41KL)<br>Cyan: 600 Drucke (GC-41CL)<br>Magenta: 600 Drucke (GC-41ML)<br>Gelb: 600 Drucke (GC-41YL) |
| Farbsammeleinheit: | 27.000 Drucke (IC-41) |

Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Ausgabetyp variieren. Die kontinuierliche Ausgabegeschwindigkeit basiert auf dem RPCS-Raster (Hochgeschwindigkeitsmodus). Die ISO-Geschwindigkeit basiert auf dem RPCS-Raster (Referenzdaten).

Ergiebigkeits-Messverfahren der Verbrauchsmaterialien: ISO/IEC 24711.

RICOH
imagine. change.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert, ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/ oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

**www.ricoh-europe.com**

**Ricoh Deutschland GmbH**
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de