


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF</b>	<b>61803330</b> <b>13.11.2013</b>

Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF, auch für feindrätige Leiter, Klasse 2 und 5, verzinnertes Elektrolytkupfer, mit Inspektionsloch, für Schienenindustrie



### Anwendungsgebiete

KR: Für fein- und mehrdrätige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm<sup>2</sup>

KRT: Für mehrdrätige Kupferleiter (Klasse 2) mit einem Querschnittsbereich von 10-400 mm<sup>2</sup>.

KRF: Für feindrätige und mehrdrätige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-400 mm<sup>2</sup>

Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer  
Max. 48 kW

### Nutzen

Mit Inspektionsloch (ab 10 mm<sup>2</sup>, bei KR ab 4 mm<sup>2</sup>)

Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Erfüllt Anforderungen von SEN 245010, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug  
UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle)


### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	KRF 185/12
Schraubloch Ø mm:	12
Approbation UL:	ja
Länge in mm:	86
Pressbacken:	13 B 27
d mm:	21
W mm:	39
Material:	Verzinnertes Elektrolytkupfer
Temperaturbereich:	Dauereinsatzbereich bis +90°C Verarbeitungstemperatur 110°C, max. +140°C

Produkt Management	Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	<b>Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF</b>	<b>61803330</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF	2 / 2
--------------------	--	-------