

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF	61803120 13.11.2013

Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF, auch für feindrähtige Leiter, Klasse 2 und 5, verzinnertes Elektrolytkupfer, mit Inspektionsloch, für Schienenindustrie



Anwendungsgebiete

KR: Für fein- und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm²

KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit einem Querschnittsbereich von 10-400 mm².

KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-400 mm²

Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
Max. 48 kW

Nutzen

Mit Inspektionsloch (ab 10 mm², bei KR ab 4 mm²)

Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer

Norm-Referenzen / Zulassungen

Erfüllt Anforderungen von SEN 245010, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug
UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle)

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	KRF 35/8
Schraubloch Ø mm:	8
Approbation UL:	ja
Länge in mm:	47
Pressbacken:	B 13
d mm:	9
W mm:	18
Material:	Verzinnertes Elektrolytkupfer
Temperaturbereich:	Dauereinsatzbereich bis +90 °C Verarbeitungstemperatur 110 °C, max. +140 °C

Produkt Management	Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF	61803120 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF	2 / 2
--------------------	--	-------