

DATENBLATT	52103103
SKINDICHT® BL-M ATEX	gültig ab : 21.04.2011

SKINDICHT® BL-M ATEX Messing-Blindstopfen mit Führungsnut für O-Ring (Hinterstich) und metrischem Anschlußgewinde zur Sicherung der Schutzart für vorhandene Bohrungen, die nicht benutzt werden.



Der Blindstopfen besteht aus:

Körper: Messing vernickelt
O-Ring: NBR

Technische Merkmale :

Anschlussgewinde: M12x1,5xbis M63 x1,5 nach EN 60423
Schutzart: IP66 und IP 68 / 5 bar, nach EN 60 529
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Anwendungsgebiete:

Gerätegruppe II / Kategorie 2G + 1D
Geräte, Maschinen und Anlagen
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Chemische, petrochemische Industrie

Approbationen:



Norm Referenzen:



Artikel Nr.	Größe M	Gewinde länge	Schlüssel- weite	Außen Ø
5210 3103	SKINDICHT BL-M ATEX 12x1.5	5	16	17.8
5210 3113	SKINDICHT BL-M ATEX 16x1.5	5	20	22.0
5210 3123	SKINDICHT BL-M ATEX 20x1.5	6	24	26.4
5210 3133	SKINDICHT BL-M ATEX 25x1.5	7	29	31.9
5210 3143	SKINDICHT BL-M ATEX 32x1.5	8	36	39.6
5210 3153	SKINDICHT BL-M ATEX 40x1.5	8	45	49.5
5210 3163	SKINDICHT BL-M ATEX 50x1.5	9	54	59.0
5210 3173	SKINDICHT BL-M ATEX 63x1.5	10	67	73.5

EG Baumusterprüfbescheinigung IBExU 03 ATEX 1011

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M.Steinberg	Dokument: DB52103103DE_1	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------