

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® MR-M 6 kt.	52101979 13.11.2013

Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Mit Führungsnut für O-Ring
Montage mit Gabelschlüssel



Platzbedarf

Anwendungsgebiete

Maschinen
Geräte
Gehäuse

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Gewinde außen M1:	75 x 1,5
Gewinde innen M2:	63 x 1,5
SW mm:	80
ØA [mm]:	90
Gesamtlänge C mm:	17
Gewindelänge D mm:	11
Auf Anfrage:	O-Ring VITON® -20 °C bis +200 °C
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-30 °C bis +100 °C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® MR-M 6 kt.	1 / 2
--------------------	---------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® MR-M 6 kt.	52101979 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® MR-M 6 kt.	2 / 2
--------------------	---------------------------------	-------