

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SHV Dichtkonen	52021170 13.11.2013

SKINDICHT® SHV Neoprene® beständig gegen Öl, Staub und Wasser
SKINDICHT® SHV VITON® für hohe Temperaturen
SKINDICHT® SHV VITON® beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien



Gute chemische Beständigkeit



Säurebeständig



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Dichtkonen für SKINDICHT® Kabelverschraubungen.

Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Hinweis

Neoprene® und Viton® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

PG-Größe / lichte Weite:	SHV13,5/11
Innen-Ø mm:	11
Länge in mm:	18,5
Lieferfarbe:	CR: schwarz FKM: rot
Material:	CR FKM
Temperaturbereich:	CR: -20°C bis +80°C FKM: -15°C bis +200°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHV Dichtkonen	1 / 2
--------------------	-------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SHV Dichtkone	52021170 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHV Dichtkone	2 / 2
--------------------	------------------------------------	-------