

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  |
|                   | <b>EPIC® H-A 10 TG</b> | <b>10446100</b><br><b>13.11.2013</b>   |

Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform  
Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



#### Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

#### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
Steuerungstechnik  
Elektroniklabor

#### Produkteigenschaften

Tüllengehäuse, niedrige Bauform  
Bolzen für Längsbügel  
Kabeleingang gerade  
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

#### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikel:           | H-A 10 TG 16  |
| PG:                | 16  |
| Zwischenstutzen:   | ja  |
| Material:          | Gehäuse:<br>Aluminiumlegierung grau<br>Bügel: Stahl verzinkt<br>Dichtung: NBR |
| Schutzart:         | IP 65 (verriegelt)  |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C                                       |

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-A 10 TG | 1 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>EPIC® H-A 10 TG</b> | 10446100<br>13.11.2013   |



|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-A 10 TG | 2 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|