

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SHVE-M	52107030 13.11.2013

Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
Hohe Schutzart
Hohe Zugentlastung



Optimale Zugentlastung



Störsignale



Wasserdicht



Anwendungsgebiete

Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.

Medizintechnik

Frequenzumrichter

Flughäfen

Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Aufbau

1 Zwischenstutzen

2 Erdungshülse

3 Dicht-Konus

4 Konus Messing

5 Druckschraube

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M

Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M

Weitere EMV-Kabelverschraubungen siehe SKINTOP® MS-SC-M und MS-M BRUSH, passende Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M

Beispiel-Bestellbezeichnung: SHVE-M 20 / 16 / 15 / 1120 = Anschlussgewinde metrisch 16 = Funktionsgewinde PG15 = Lichte Weite des Dichtkonus 11 = Lichte Weite der Erdungshülse

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHVE-M	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SHVE-M	52107030 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	25 x 1,5
Funktionsgewinde PG:	21
Klemmbereich ØF Außenmantel mm:	15 - 17,8
Klemmbereich Innenmantel mm:	13 - 15
SW1 / SW2 mm:	30 / 30
Gesamtlänge C mm:	39
Gewindelänge D mm:	7
Lichte Weite Erdungshülse ØB:	15
Lichte Weite F mm:	18
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Erdungshülse: Messing, blank Dichtkonus: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68 - 10 bar
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHVE-M	2 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SHVE-M	52107030 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHVE-M	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------