

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC® H-A 10 TS</b>	<b>10445000</b> <b>13.11.2013</b>

Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform  
Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



#### Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

#### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
Steuerungstechnik  
Elektroniklabor

#### Produkteigenschaften

Tüllengehäuse, niedrige Bauform  
Bolzen für Längsbügel  
Kabeleingang seitlich  
Ausführungen mit Zwischenstutzen

#### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

Artikel:	H-A 10 TS 16
PG:	16
Zwischenstutzen:	ja
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 10 TS	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>EPIC® H-A 10 TS</b>	10445000 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 10 TS	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------