Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Hohe Zugentlastung
Robust
Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
Hohe Schutzart



Großer Klemmbereich

Optimale Zugentlastung

Robust

Anwendungsgebiete

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
Handgeräte
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Baustellen
Bewegliche Maschinenteile

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
EMV-Ausführung, siehe SKINDICHT® SRE

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SR 21/20
Klemmbereich ØF mm:	18 - 20
Max. Einbaumaß für Montage mm:	46
SW1 / SW2 mm:	30 / 30
Gesamtlänge C mm:	79
Gewindelänge D mm:	7
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage:	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR Knickschutz: CR
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.