

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SVFK-M	52107905 13.11.2013

Wirtschaftliche Kunststoffausführung
seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen
maßtolerantes System
Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Anwendungsgebiete

Zur Einführung von Flachkabeln.
Fördermittel
Pumpen
Aufzugsbau
Schaltschrankbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
Passende Flachkabel bzw. Flachleitungen siehe ÖLFLEX® LIFT F für Innenanwendung, oder ÖLFLEX® CRANE F für Außenanwendungen

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SVFK-M 63 x 1,5
Flachkabel Breite min./ max.:	36 / 45
Kabeldicke min./ max. mm:	5 - 12
SW1 / SW2 mm:	65 / 60
Gesamtlänge C mm:	54,5
Gewindelänge D mm:	11
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Körper: Polyamide Spezialdichteinsatz: CR
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVFK-M	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SVFK-M	52107905 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVFK-M	2 / 2
--------------------	-----------------------------	-------