

DATENBLATT	52107320
SKINDICHT® SVF-M	gültig ab : 16.07.2009

Bei der SKINDICHT® SVF-M handelt es sich um eine Flachkabelverschraubung aus Messing mit Sechskant –Zwischenstutzen.

Die Besonderheit dieser Flachkabelverschraubung ist die Konstruktion der Dichtlippen. Die seitlichen Dichtlippen passen sich automatisch an verschiedene Kabelabmessungen an, so dass mit nur einer Dichtung je PG - Größe Flachkabel verschiedener äußerer Abmessungen abgedichtet werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, bei entsprechender Abstimmung auch zwei Flachkabel mit nur einer Verschraubung zu montieren.

Anwendungsgebiete:

Schaltschrankbau, Fördermittel, Pumpen und Aufzugsbau.

Hinweis:

Passende Flachkabel bzw. Flachleitungen siehe ÖLFLEX® LIFT F für Innenanwendung, oder ÖLFLEX® CRANE F für Außenanwendungen.

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M.



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen: Messing vernickelt

Druckschraube: Messing vernickelt

Flachkabeldichtung: CR

Flachkabeldruckscheibe: Stahlblech verzinkt

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde: M20 bis M63 nach EN 50262

Temperaturbereich: - 20° C bis + 100° C

Norm Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB52107320DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------