

DATENBLATT	53017010
SKINTOP® ST-M-ISO / STR-M-ISO	gültig ab : 01.06.2008

Bei der SKINTOP® ST-M-ISO/STR-M-ISO handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Formstoff, auf Polyamidbasis mit einem extra langen Anschlussgewinde. Sie eignet sich besonders für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen mit Lamellenkorb,

Hutmutter

Dichteinsatz für den Lamellenkorb

O- Ring für die Anschlussseite (M 40x1,5 bis
M 63x1,5)

Formstoff auf Polyamidbasis
(UL 94 – V2)

Formstoff auf Polyamidbasis
(UL 94 – V2)

Elastomer

Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:

Funktionsgewinde:

Schutzart:

Zugentlastung:

Temperaturbereich:

Typausführung:

M 12x1,5 bis M 63x1,5 nach DIN 13 T6

Mehrgang - Trapezgewinde bei M 12x1,5 bis M 32x1,5

Eingang - Trapezgewinde bei M 40x1,5 bis M 63x1,5

IP 68 - 5 bar/30min, Werkprüfung nach EN 60 529, mit
O- Ring

am Anschlussgewinde (M 40 – M 63).

Kat. A nach EN 50262

- 20° C bis + 80° C

ST-M = Standard ;

STR-M = Standard mit Reduzierungsdichteinsatz

UV Beständigkeit

Farbe: Schwarz

Approbationen:



File Nr. 79903

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M.Steinberg	Dokument: DB53017010DE	Blatt 1 von 1
--	------------------------	---------------