
Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse



Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

## Info
Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

## Anwendungsgebiete
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Elektroniklabor

## Produkteigenschaften
Kupplungsgehäuse, hohe Bauform
1 Längsbügel
Kabeleingang gerade
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

## Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


## Technische Daten


| | |
|---|---|
| Artikel: | H-A 10 TBFH-LB M25 |
| M: | 25 |
| Material: | Gehäuse:<br>Aluminiumlegierung grau<br>Bügel: Stahl verzinkt<br>Dichtung: NBR |
| Schutzart: | IP 65 (verriegelt) |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.









PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.