

|                   |                           |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>         |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MS-SC NPT</b> | <b>53112950</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation  
verschiedener Schirmdurchmesser  
Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz  
Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen  
Anschluss  
Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet



Sicherheit



Störsignale



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel  
Automatisierungstechnik  
Telekommunikation  
Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
Maschinen- und Anlagenbau

### Aufbau

NPT Anschlussgewinde nach ANSI B1.20.2 - 1983

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | 1 1/4"                                                                          |
| Klemmbereich ØF mm:         | 19 - 28                                                                         |
| SW mm:                      | 45                                                                              |
| Gesamtlänge C mm:           | 57,5                                                                            |
| Gewindelänge D mm:          | 17                                                                              |
| Material:                   | Körper: Messing vernickelt<br>Einsatz: Polyamid<br>Dichtring: CR<br>O-Ring: NBR |
| Schutzart:                  | IP 68 - 5 bar                                                                   |
| Temperaturbereich:          | -30°C bis +100°C                                                                |

|                    |                              |       |
|--------------------|------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MS-SC NPT | 1 / 2 |
|--------------------|------------------------------|-------|

|                   |                           |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>         |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MS-SC NPT</b> | <b>53112950</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |



|                    |                              |       |
|--------------------|------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MS-SC NPT | 2 / 2 |
|--------------------|------------------------------|-------|