

|                   |                      |                                                                                    |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>    |  |
|                   | <b>EPIC® H-EE 18</b> | <b>10183400</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |


Die Einsätze H-EE mit hoher Kontaktdichte auf Basis der bewährten H-BE Serie.  
Die H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahl auf engstem Raum.  
Zur Montage in H-B Gehäuse



Maschinen- und Anlagenbau



Temperaturbeständig



### Info

Einsätze mit hoher Kontaktdichte für mittlere Leistungen

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Anlagenbau

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten


|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikel:                 | H-EE 18 BC                                    |
| Version:                 | Buchse                                        |
| Artikelbezeichnung:      | gedreht                                       |
| Kontakte:                | 1 - 18                                        |
| Bemessungsspannung in V: | IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V         |
| Bemessungsstoßspannung:  | 6 kV                                          |
| Bemessungsstrom in A:    | IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A            |
| Durchgangswiderstand:    | < 2 mOhm                                      |
| Kontakte:                | Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet |
| Kontaktzahlen:           | 18 + PE                                       |
| Leistungsanschluss:      | Crimpanschluss: 0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>     |
| Steckzyklen:             | 100                                           |
| Temperaturbereich:       | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C       |
| Verschmutzungsgrad:      | 3                                             |

|                    |                         |       |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-EE 18 | 1 / 2 |
|--------------------|-------------------------|-------|



|                   |               |                                                                                                      |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT    |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | EPIC® H-EE 18 | 10183400<br>13.11.2013                                                                               |



M



F



|                    |                         |       |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-EE 18 | 2 / 2 |
|--------------------|-------------------------|-------|