
Die Einsätze H-EE mit hoher Kontaktdichte auf Basis der bewährten H-BE Serie.
Die H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahl auf engstem Raum.
Zur Montage in H-B Gehäuse



Maschinen- und Anlagenbau

Temperaturbeständig

Info
Einsätze mit hoher Kontaktdichte für mittlere Leistungen
Auch als EPIC® H-EE 64 verfügbar


Anwendungsgebiete
Maschinenbau
Anlagenbau


Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikel:	H-EE 32 SC
Version:	Stift
Artikelbezeichnung:	gedreht
Kontakte:	1 - 32
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Kontaktzahlen:	32 + PE
Leitungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,5 - 4,0 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
Verschmutzungsgrad:	3

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.







PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.