



<b>DATENBLATT</b>	0164013
<b>IEC Thermoleitung KXN 20 L 2x1,5</b>	Gültig ab: 01.12.2008

## Verwendung

Die Thermoleitung KXN 20 L 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ist eine PVC-isolierte Leitung mit Aluminiumfolienschild zur Übertragung der Thermospannung von NiCr/Ni Thermoelementen. Sie ist für die flexible Verwendung und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet und darf im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des max. zulässigen Temperaturbereichs eingesetzt werden. Die überlappende Folienbewicklung schirmt die Adern gegen Störstrahlung ab.

## Aufbau

Leiteraufbau	1,5 mm <sup>2</sup> (48 x 0,20 mm)
Leitermaterial	KX Legierung, Genauigkeitsklasse 2 nach IEC 60584 Positiver Leiter: NiCr (Nickelchrom) Negativer Leiter: Ni (Nickel)
Aderisolation	PVC-Mischung
Aderfarben	Plusleiter: grün Minusleiter: weiß
Verseilung	Adern gemeinsam verseilt
Abschirmung	aluminiumkaschierte Folie mit verzinnter Kupferbeilaufzitze (7x0,30 mm)
Außenmantel	PVC-Mischung, Farbe: grün

## Elektrische Eigenschaften

Grenzabweichung Klasse 2 ± 100 µV (± 2,5 °C) / Meß stellentemperatur +900 °C

## Mechanische und thermische Eigenschaften

Temperaturbereich	gelegentlich bewegt: -5 °C bis +70 °C
Mindestbiegeradius	gelegentlich bewegt: 15 x Leitungsdurchmesser
Flammwidrigkeit	gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2