

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	LIY mit Zweifarbwendel-Isolation	4502292S 13.11.2013

Schalt- und Fernmeldelite mit Farbwendel

LIY PVC-Steuerleitung, Kleinspannungsschaltlitze für Fernmeldegeräte u. elektronische Baugruppen, farbgewendelte Aderisolation, flammwidrig, bis +70 °C (Leiter)



Info

PVC-Steuerader
Günstig
Zweifarbwendeltes PVC

Anwendungsgebiete

Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten

Aufbau

Kupferlitze
Aderisolation auf PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4
Mit Farbwendel gekennzeichnet

Norm-Referenzen / Zulassungen

In Anlehnung an VDE 0812

Produkteigenschaften

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Spule: d1=18mm; d2=150mm; b=85mm

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17



Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Leiterquerschnitt in mm²:	0,25
Außendurchmesser in mm:	1.5
Aderfarbe:	braun/weiß
m/Spule:	250
Kupferzahl kg/km:	2.4
Betriebsspitzenspannung:	900 V (0,25 mm²)
Leiteraufbau:	0,25 mm²: ≥ 14 Drähte (je 0,15 mm Ø)
Nennspannung:	Betriebsspannung < 50 VAC USS - Spannung Spitze-Spitze: ≤ 250 V
Prüfspannung:	2500 V (0,25 mm²)
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -30°C bis +70°C

Produkt Management	Dokument: LIY mit Zweifarbwendel-Isolation	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	LIY mit Zweifarbwendel-Isolation	4502292S 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: LIY mit Zweifarbwendel-Isolation	2 / 2
--------------------	--	-------