Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Innensechsrund-Schrauben – SZ 2504.800

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Innensechsrund-Schrauben – SZ 2504.800

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	M6 x 12 passend für: Aufrastmutter (TS 8800.806), Schiebemutter (PS 4179.000), Käfigmutter (TS 4164.000), Einsteckmutter (TS 4162.000). M8 x 12 passend für: Aufrastmutter (TS 8800.808). Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Verpackungseinheit:	300 St.
EAN:	4028177463004
Zolltarifnummer:	73181900

Produkt-Merkmale

Ausführung:	Innensechsrund-Schrauben
Gewinde:	Typ: M8 Länge: 12 mm

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

© Rittal 2014

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

© Rittal 2014