Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Stützisolatoren – SV 3031.000


Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Stützisolatoren – SV 3031.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.
Material:	Duroplastischer Polyester (UP-Harz)
Verpackungseinheit:	6 St.
EAN:	4028177035270
Zolltarifnummer:	39269097

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Höhe: 40 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	1 kV
Gewinde:	M10

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

© Rittal 2014

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Stützisolatoren 40mm

Stützisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN Schienen.
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V
Technische Daten
Höhe: 40 mm
Scharbe: M10
Anzugsdrehmoment
Zugfestigkeit: 12 kN
Torsionsfestigkeit: 75 Nm
Biegefestigkeit: 6 kN
Anzugsdrehmoment: 40 Nm
System:
Rittal RiLine60

© Rittal 2014