

|                   |                              |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>            |  |
|                   | <b>Quetschkabelschuhe KB</b> | 63204285<br>13.11.2013                                                             |

Unisolierte Quetschkabelschuhe KB nach DIN 46234, hochwertiger Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringer Widerstand



### Anwendungsgebiete

Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6  
Schaltschrank- und Anlagenbau  
Schienenfahrzeuge und Omnibusse

### Nutzen

Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise  
Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Nach VG 88710  
Ringform DIN 46234, unisoliert

### Bemerkung

Verarbeitungswerkzeuge siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für sonstige Verbindungen

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung: | KB16-5R DIN 46234                                    |
| Für mm²:            | 16                                                   |
| Approbation UL:     | nein                                                 |
| AWG:                | 6                                                    |
| Nenngröße:          | 5-16                                                 |
| d1:                 | 5.3                                                  |
| d3:                 | 11                                                   |
| l1:                 | 20                                                   |
| a1:                 | 10                                                   |
| s:                  | 1.2                                                  |
| Bemerkung:          | s = Materialstärke                                   |
| Material:           | Hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit |
| Temperaturbereich:  | Max. Temperatur: +120 °C kurzfristig                 |



|                    |                                 |       |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Quetschkabelschuhe KB | 1 / 2 |
|--------------------|---------------------------------|-------|

|                   |                       |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT            |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | Quetschkabelschuhe KB | 63204285<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                                 |       |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Quetschkabelschuhe KB | 2 / 2 |
|--------------------|---------------------------------|-------|