

DATENBLATT	52032520
SKINDICHT® CN	gültig ab : 25.10.2005

Bei der SKINDICHT® CN handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus rostfreiem Chrom - Nickel - Stahl mit FPM Dichtung. Sie ist speziell für den Einsatz in der Pharma- und Petrochemie, dem Off - Shore - Bereich und dem Molkerei und Lebensmittelbereich geeignet.



Die Verschraubung besteht aus:

Druckschraube	Chrom- Nickel- Stahl, Werkstoff Nr. 1.4305 (V2A)
Zwischenstutzen	Chrom- Nickel- Stahl, Werkstoff Nr. 1.4305 (V2A)
Dichtung	FPM
O- Ring	FPM

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	PG 9 - PG 29
Temperaturbereich:	- 25°C bis + 200°C
Schutzart:	IP 68

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.