

DATENBLATT	52032580
SKINDICHT® CN-M	gültig ab : 25.10.2005

Die SKINDICHT® CN-M ist eine Kabelverschraubung aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl mit Viton Dichtung. Sie ist speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen wie Pharma und Petrochemie, dem Off- Shore-Bereich sowie Molkerei und Lebensmittelbereich.



Die Verschraubung besteht aus:

Druckschraube	Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff Nr. 1.4305 (V2A)
Zwischenstutzen	Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff Nr. 1.4305 (V2A)
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM

Technische Merkmale :

Anschlussgewinde :	M 12 x 1,5 bis M 63 x 1,5 nach DIN 60 423 Tab.1
Klemmbereich:	3,5 mm bis 52,0 mm
Temperaturbereich :	-25°C bis +200°C
Schutzart:	IP 68
Zugentlastung:	Nach EN 50262, Ausführung A

Weitere Angaben entnehmen sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ M. Schmid	Dokument: DB52032580_1DE	Blatt 1 von 1
---------------------------------------	--------------------------	---------------