Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Mit Führungsnut für O-Ring
Montage mit Gabelschlüssel



CE RoHS

Platzbedarf

Anwendungsgebiete
Maschinen
Geräte
Gehäuse

Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262


Hinweis
Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Gewinde außen M1:	32 x 1,5
Gewinde innen M2:	20 x 1,5
SW mm:	36
ØA [mm]:	40
Gesamtlänge C mm:	11,5
Gewindelänge D mm:	8
Auf Anfrage:	O-Ring VITON® -20°C bis +200°C
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.