

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SHVE	52010610 13.11.2013

Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
Hohe Schutzart
Hohe Zugentlastung



Optimale Zugentlastung



Sicherheit



Störsignale



Temperaturbeständig



Anwendungsgebiete

Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
Medizintechnik
Frequenzumrichter
Flughäfen
Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Aufbau

- 1 Zwischenstutzen
- 2 Erdungshülse
- 3 Dicht-Konus
- 4 Konus Messing
- 5 Druckschraube

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE
Beispiel-Bestellbezeichnung: SHVE 13,5 / 9 / 9 / 513,5 = PG-Gewinde der Druckschraube 9 = PG-Anschlussgewinde 9 = Lichte Weite des Dichtkonus 5 = Lichte Weite der Erdungshülse

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHVE	1 / 3
--------------------	---------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SHVE	52010610 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	21/16/16/13
Außenmantel Ø mm min. / max.:	14 / 15,8
Innenmantel Ø mm min. / max.:	11 / 13
SW mm:	30
Gesamtlänge C mm:	38,5
Gewindelänge D mm:	6.5
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: vernickelt Erdungshülse: Messing, blank Spezialdichtkonus: CR O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHVE	2 / 3
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SHVE	52010610 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHVE	3 / 3
--------------------	---------------------------	-------