


Gewindestifte


ISO 4026, 4027

entspricht DIN 913, 914

**Gewindestifte mit Innensechskant,
mit Kegelstumpf oder abgeflachter Spitze**
nur für Druckbelastung geeignet,
Härteklasse 45H



ISO 4026, DIN 913 = mit Kegelstumpf



ISO 4027, DIN 914 = mit abgeflachter Spitze

t_1 für oberhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN 914} = 120^\circ$

t_2 für unterhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN 914} = 90^\circ$

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
s	0,7	0,9	1,3	1,5	2
$d_{p \max.} / d_{t \max.}$	0,8	1	1,5	2	2,5
t_1	0,7	0,8	1,2	1,2	1,5
t_2	0,5	0,7	2	2	2,5

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
s	2,5	3	4	5	6
$d_{p \max.} / d_{t \max.}$	3,5	4	5,5	7	8,5
t_1	2	2	3	4	4,8
t_2	3	3,5	5	6	8

Maße	M 14	M 16	M 20	M 24	
s	6	8	10	12	
$d_{p \max.} / d_{t \max.}$	10	12	15	18	
t_1	5,6	6,4	8	10	
t_2	9	10	12	15	