


Außensechskantschrauben

ISO 4014, 8765, 4016

ersetzt DIN 931, 960, 601

Sechskantschrauben mit Schaft
ISO 8765/DIN 960 mit Feingewinde



Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12
<i>S</i> _{ISO/DIN}	4	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19
<i>k</i>	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5
<i>b</i> ¹	10	12	14	16	18	20	22	26	30
<i>b</i> ²	-	-	-	22	24	26	28	32	36
<i>b</i> ³	-	-	-	-	-	-	-	45	49

Maße	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33
<i>S</i> _{ISO/DIN}	21/22	24	27	30	34/32	36	41	46	50
<i>k</i>	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21
<i>b</i> ¹	34	38	42	46	50	54	60	66	72
<i>b</i> ²	40	44	48	52	56	60	66	72	78
<i>b</i> ³	53	57	61	65	69	73	79	85	91

Maße	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64
<i>S</i> _{ISO/DIN}	55	60	65	70	75	80	85	95
<i>k</i>	22,5	25	26	28	30	33	35	40
<i>b</i> ¹	78	84	90	96	102	-	-	-
<i>b</i> ²	84	90	96	102	108	116	124	140
<i>b</i> ³	97	103	109	115	121	129	137	153

*b*¹ für *l* ≤ 125 mm
*b*² für *l* ≤ 200 mm
*b*³ für *l* > 200 mm