


Sicherungsmuttern

DIN 979

Niedrige Sechskant-Kronenmuttern




≤ M 10 ≥ M 12

Maße	M 16	M 18	M 20	M 24	M 30	M 36	M 42	M 48	M 52
$d_{e \max.}$	22	25	28	34	42	50	58	65	70
m	13	15	16	19	24	29	33	36	38
$n_{\min.}$	4,5	4,5	4,5	5,5	7	7	9	9	9
s	24	27	30	36	46	55	65	75	80
$w_{\max.}$	7	9	10	11	15	20	22	24	26
Splint	4x28	4x32	4x36	5x40	6,3x50	6,3x63	8x71	8x80	8x90

ISO 7042, 10513

ersetzt DIN 980, 6925

Hohe Sechskantmutter mit Klemmteil,
Ganzmetallmutter,
ISO 10513 mit Feingewinde



Normumstellung → TI-9

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
$h_{\max.}$	3,7	4,2	5,1	6	8	10
$m'_{\min. \text{ ISO/DIN}}$	-1,65	-12,2	3,52/2,75	3,92/3,3	5,15/4,4	6,43/5,5
$s_{980/6925}$	5,5	7	8	10	13	17/16


Maße	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
$h_{\max.}$	12	14	16	18	20	22
$m'_{\min. \text{ ISO/DIN}}$	8,30/6,6	9,68/7,7	11,28/8,8	-19,9	13,52/11	-112,2
$s_{980/6925}$	19/18	22/21	24	27	30	32/-

Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	
$h_{\max.}$	24	27	30	33	36	
$m'_{\min. \text{ ISO/DIN}}$	16,16/13,2	-114,8	19,44/16,5	-118,2	23,52/19,8	
$s_{980/6925}$	36	41	46	50	55	

ISO 7040, 10512

ersetzt DIN 982, 6924

Sechskantmutter mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz,
ISO 10512 mit Feingewinde



Temperaturbeständigkeit der Klemmringe
siehe Preisseiten,
Normumstellung → TI-9

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
$h_{\text{ISO/DIN}}$	4,5	6	6,8/6,3	8	9,5	11,9/11,5
$m_{\min.}$	2,15	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04
$s_{\text{ISO/DIN}}$	5,5	7	8	10	13	16/17

Maße	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	
$h_{\text{ISO/DIN}}$	14,9/14	17/16	19,1/18	22,8/22	27,1/28	
$m_{\min.}$	10,37	12,1	14,1	16,9	20,2	
$s_{\text{ISO/DIN}}$	18/19	21/22	24	30	36	