



|                   |                        |                                                                                    |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  |
|                   | <b>SKINDICHT® SR-M</b> | <b>52106610</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz  
Hohe Zugentlastung  
Robust  
Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser  
Hohe Schutzart



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung

### Anwendungsgebiete

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.

Handgeräte

Ortsveränderliche Betriebsmittel

Baustellen

Bewegliche Maschinenteile

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M

EMV-Ausführung, siehe SKINDICHT® SRE-M

Beispiel-Bestellbezeichnung: SR-M 12 / 7 / 512 = Anschlussgewinde metrisch7 = Funktionsgewinde PG5 = Lichte Weite  
Dichtung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SR-M | 1 / 3 |
|--------------------|---------------------------|-------|


|                   |                        |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINDICHT® SR-M</b> | <b>52106610</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

### Technische Daten

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe:    | 50 x 1,5                                                                   |
| Klemmbereich ØF mm:            | 32 - 38                                                                    |
| Max. Einbaumaß für Montage mm: | 75                                                                         |
| Funktionsgewinde PG:           | 42                                                                         |
| SW1 / SW2 mm:                  | 57 / 57                                                                    |
| Gesamtlänge C mm:              | 111                                                                        |
| Gewindelänge D mm:             | 9                                                                          |
| Lichte Weite F mm:             | 38                                                                         |
| Achtung:                       | Einbaumaße<br>siehe Anhang T21                                             |
| Auf Anfrage:                   | Mit langem Anschlussgewinde lieferbar                                      |
| Material:                      | Metallteile: Messing vernickelt<br>O-Dichtring: NBR<br>Knickschutz: CR/NBR |
| Schutzart:                     | IP 65                                                                      |
| Temperaturbereich:             | -20 °C bis +80 °C                                                          |

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SR-M | 2 / 3 |
|--------------------|---------------------------|-------|

|                   |                 |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINDICHT® SR-M | 52106610<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SR-M | 3 / 3 |
|--------------------|---------------------------|-------|