

|                   |                       |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINDICHT® SVF</b> | <b>52005490</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Hohe mechanische Belastbarkeit  
 seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an  
 Optimale Zugentlastung  
 Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden



Robust

### Anwendungsgebiete

Zur Einführung von Flachkabeln.  
 Fördermittel  
 Pumpen  
 Aufzugsbau  
 Schaltschrankbau

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Passende Flachkabel bzw. Flachleitungen siehe ÖLFLEX® LIFT F für Innenanwendung, oder ÖLFLEX® CRANE F für Außenanwendungen  
 Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


### Technische Daten

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe:   | PG 21                                                 |
| Flachkabel Breite min./ max.: | 9 - 21                                                |
| Kabeldicke min./ max. mm:     | 3 - 8                                                 |
| SW1 / SW2 mm:                 | 30 / 28                                               |
| Gesamtlänge C mm:             | 30                                                    |
| Gewindelänge D mm:            | 7                                                     |
| Achtung:                      | Einbaumaße<br>siehe Anhang T21                        |
| Auf Anfrage:                  | Mit langem Anschlussgewinde lieferbar                 |
| Material:                     | Körper: Messing vernickelt<br>Spezialdichteinsatz: CR |
| Schutzart:                    | IP 54                                                 |
| Temperaturbereich:            | -20°C bis +100°C                                      |



|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SVF | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|

|                   |                |                                                                                                      |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINDICHT® SVF | 52005490<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SVF | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|