

|                   |                        |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINDICHT® SVFK</b> | <b>52005690</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Wirtschaftliche Kunststoffausführung  
seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an  
Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen  
maßtolerantes System  
Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden



### Anwendungsgebiete

Zur Einführung von Flachkabeln.  
Fördermittel  
Pumpen  
Aufzugsbau  
Schaltschrankbau

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® GMK  
Passende Flachkabel bzw. Flachleitungen siehe ÖLFLEX® LIFT F für Innenanwendung, oder ÖLFLEX® CRANE F für Außenanwendungen

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe:   | SVFK 29                                       |
| Flachkabel Breite min./ max.: | 15 - 27                                       |
| Kabeldicke min./ max. mm:     | 4 - 11,5                                      |
| SW1 / SW2 mm:                 | 42 / 41                                       |
| Gesamtlänge C mm:             | 45                                            |
| Gewindelänge D mm:            | 11                                            |
| Achtung:                      | Einbaumaße<br>siehe Anhang T21                |
| Lieferfarbe:                  | RAL 7035 lichtgrau                            |
| Material:                     | Körper: Polystyrol<br>Spezialdichteinsatz: CR |
| Schutzart:                    | IP 54                                         |
| Temperaturbereich:            | -20°C bis +60°C                               |

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SVFK | 1 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|

|                   |                 |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINDICHT® SVFK | 52005690<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SVFK | 2 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|