

DATENBLATT	53016010
SKINTOP® ST-NPT / STR-NPT	gültig ab : 04.09.2006

Bei der SKINTOP® ST/STR-NPT handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen mit Lamellenkorb,

Hutmutter

Dichteinsatz für den Lamellenkorb

Formstoff auf Polyamidbasis

(UL 94 – V2)

Formstoff auf Polyamidbasis

(UL 94 – V2)

Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:

Funktionsgewinde:

Schutzart:

Zugentlastung:

Temperaturbereich:

Typausführung:

NPT 3/8" – NPT 1" nach ANSI/ASME B1.20.1-1983

Mehrgang - Trapezgewinde

IP 68 - 5 bar/30min, Werkprüfung nach EN 60 529

Nach DIN VDE 0619

- 20°C bis + 80°C bei statischer Beanspruchung

ST = Standard ;

STR = Standard mit Reduzierungsdichteinsatz

Approbationen :



Empfohlene Drehmomente nach DIN VDE 0619

NPT 3/8" (PG 9)

3,75 Nm

NPT 1/2" (PG 13,5)

3,75 Nm

NPT 3/4" (PG 21)

7,5 Nm

NPT 1" (PG 29)

7,5 Nm

EC Richtlinie:

Die SKINTOP® ST/STR-NPT entspricht der EC 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie).

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Zankl	Dokument: DB53016010_1DE	Blatt 1 von 1
---------------------------------------	--------------------------	---------------