

# Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	<b>Hauswasserautomat</b>			<b>31142</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>
	<b>HWA 3000 INOX</b>			4011458311422	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Verp. Einheit</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brut. / net.</b>	<b>(Stk.)</b>
	37,0	20,5	28,5	6,7 / 7,3	1

## Hauswasserautomat HWA 3000 INOX

Menge / Palette:

60

Menge / LKW:

1.980

### Kurzbeschreibung:

Leistungsstarke, selbstansaugende Pumpe mit Jet-Hydrauliksystem und hochwertigem Edelstahl-Pumpengehäuse. Elektronische Pumpensteuerung für druckabhängige automatische Ein- und Ausschaltfunktion. Manometer zur einfachen Kontrolle des Betriebsdrucks. Integrierter Schutz durch Schäden in Folge von Trockenlauf.

### Technische Daten:

Motor:	550 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	42 m / 4,2 bar
Fördermenge max.:	47 l/min / 2.800 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckanschluss:	33,25 mm (1" AG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F
Anzahl Beregner max.:	2 Stk.



### Prüfzeichen der Pumpe:

