

| Lieferant | Artikelbezeichnung | Artikelnr./GTIN | Garantie | |
|---|---|-----------------|----------------------------|---------------------|
| T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de | Hauswasserwerk HWW 1200/25 | 31111 | 24 Monate | |
| | | 4011458311118 | | |
| | Masterbox Informationen | | | |
| | Verpackungsmaß in cm | | | Gewicht (kg) |
| | Breite | Tiefe | Höhe | brutto |
| - | - | - | - | |
| Artikel Informationen | | | | |
| Verpackungsmaß in cm | | | VPE | |
| Breite | Tiefe | Höhe | (Stk.) | |
| 58,8 | 31,2 | 56,5 | - | |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Hauswasserwerk HWW 1200/25 | Menge / Palette: | |
| | Menge / LKW: | |

Kurzbeschreibung:

Robuste, selbstansaugende Jet-Pumpe mit großem Guss-Pumpengehäuse. Besonders große Förderhöhe. Dank schwerem Guss-Pumpengehäuse sehr laufiger und geräuscharmer Betrieb. Zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung und automatischer Beregnung. Ideal geeignet als Druckerhöhungsanlage.

Technische Ausführung:

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, Druckschalter für den exakten Druckwert, integriertes Manometer, hochwertige EPDM-Membrane, Hydraulikeinheit: Noryl

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Motor: | 1.200 Watt |
| Förderhöhe / Druck max.: | 50 m / 5,0 bar |
| Fördermenge max.: | 83 l/min / 5.000 l/h |
| Ansaughöhe max.: | 9 m |
| Pumpengehäuse: | Guss |
| Druckkessel / Volumen: | Stahl / 22 l |
| Druckanschluss: | 30,93 mm (1" IG) |
| Sauganschluss: | 30,93 mm (1" IG) |
| Temperatur max. Medium: | 35 °C |
| Anschlusskabel: | 1,5 m / H07RN-F |



Prüfzeichen:

