

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk HWW 3600 I			31188	24 Monate
				4011458311880	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	48,50	29,00	50,00	10,7 / 11,8	1

Hauswasserwerk HWW 3600 I	Menge / Palette:	24
	Menge / LKW:	792

Kurzbeschreibung:

Das HWW 3600 I ist ein leistungsfähiges, kompaktes Allround Modell das für ein breites Einsatzgebiet in Frage kommt:
 Ideal zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung, automatischen Beregnung und zur Regenwassernutzung.
 Ausgestattet mit Edelstahl-Pumpengehäuse, 18 l Druckkessel mit hochwertiger Membrane aus EDPM und wartungsfreiem Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz.

Technische Beschreibung:

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz
 selbstansaugende Pumpe mit Jet-Hydrauliksystem.
 18 l Stahlkessel und Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten:

Motor:	650 Watt
Förderhöhe max.:	40 m / 4,0 bar
Fördermenge max.:	3.600 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 18 l
Druckanschluss:	IG, 30,93 mm (1 ")
Sauganschluss:	IG, 30,93 mm (1 ")
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F



Prüfzeichen der Pumpe:

