


QUALITY ★★ ★


Transmission Plus S

Digitales Satellitenkabel

Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach-Schirmung besonders gut für die Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet!


Features

- ✓ Full HD – Video
- ✓ >120 dB Schirmung
- ✓ 4fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ Koaxialer Aufbau
- ✓ 75 Ohm Wellenwiderstand
- ✓ kompatibel zu DVB-S/S2

Technische Daten

Schirmungsmaß	120 dB
Kapazität	52 pF/m
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	4fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
Stecker-Konstruktion	geschlossener Kunststoffstecker
Wellenwiderstand	75 Ohm
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade
Schirmdämpfung	110dB

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Transmission Plus 170 S	2830	1.7 m	weiß
Transmission Plus 220 S	2831	2.2 m	weiß
Transmission Plus 320 S	2832	3.2 m	weiß
Transmission Plus 510 S	2833	5.1 m	weiß
Transmission Plus 750 S	2834	7.5 m	weiß
Transmission Plus 1000 S	2835	10 m	weiß
Transmission Plus 75 S	2836	0.75 m	weiß
Transmission Plus S 120	2837	1.2 m	weiß
Transmission Plus 170 S	2840	1.7 m	silber
Transmission Plus 220 S	2841	2.2 m	silber
Transmission Plus 320 S	2842	3.2 m	silber
Transmission Plus 510 S	2843	5.1 m	silber
Transmission Plus 750 S	2844	7.5 m	silber
Transmission Plus 1000 S	2845	10 m	silber


IN 

TV | TUNERBOX | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER

OUT 

DVB-S