

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINTOP® STR-M</b>	53017310 13.11.2013

Nutzen siehe SKINTOP® ST-M



Großer Klemmbereich




Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Info

Jetzt mit IP 69 K Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!

### Anwendungsgebiete

Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® STR M ISO Versionen haben ein extralanges Anschlussgewinde

Versionen SKINTOP® STR M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® STR-M	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINTOP® STR-M</b>	<b>53017310</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	STR M 16 x 1,5
Klemmbereich ØF mm:	2-6
SW mm:	19
Gesamtlänge C mm:	40
Gewindelänge D mm:	12
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Prüfungen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Schutzart:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Temperaturbereich:	statisch: -40°C bis +100°C dynamisch: -20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® STR-M	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® STR-M</b>	53017310 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINTOP® STR-M	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------