

GBM110TIN

Gewindebohrer & Schneideisen metrisch



- 110 tlg.,
- TIN-beschichtet
- Vor-Hauptschneider, Nach-Fertigschneider und Schneideisen in folgenden Größen und Steigungen

M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x0.75, M8x1.0, M8x1.25, M9x0.75, M9x1.0, M9x1.25, M10x0.75, M10x1.0, M10x1.25, M10x1.5, M11x0.75, M11x1.0, M11x1.25, M11x1.5, M12x0.75, M12x1.0, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.0, M14x1.25, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.0, M16x1.5, M16x2.0, M18x1.5

- 2 Schneideisenhalter
- 2 Gewindebohrerhalter
- 1 T-Halter für Gewindebohrer



159,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

GBM110TIN

Gewindebohrer & Schneideisen metrisch



Technische Details

Nettogewicht in kg	6,500
Verpackungshöhe in mm	100
Verpackungslänge in mm	500

Bruttogewicht in kg	7
Verpackungsbreite in mm	400
EAN Code	9120039904245

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**