


Gestanzte Crimpkontakte



Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Bestell-Nummer		
<b>Anforderungsstufen</b> Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		gestanzte Messerkontakte		
		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2	Anforderungsstufe 1
<b>Einzelkontakte</b>  500 Stück/Rolle Abrollrichtung links  10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert	AWG 28-24 0,09-0,25  flexibel	09 67 000 7177 <sup>1)</sup>  09 67 000 7167  09 67 000 7157 09 67 000 7147 09 67 000 7137	09 67 000 7178 <sup>1)</sup>  09 67 000 7168  09 67 000 7158 09 67 000 7148 09 67 000 7138	09 67 000 7176 <sup>1)</sup>  09 67 000 7166  09 67 000 7156 09 67 000 7146 09 67 000 7136
<b>Einzelkontakte</b>  500 Stück/Rolle Abrollrichtung links  10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert	AWG 24-20 0,25-0,56  flexibel	09 67 000 8177 <sup>1)</sup>  09 67 000 8167  09 67 000 8157 09 67 000 8147 09 67 000 8137	09 67 000 8178 <sup>1)</sup>  09 67 000 8168  09 67 000 8158 09 67 000 8148 09 67 000 8138	09 67 000 8176 <sup>1)</sup>  09 67 000 8166  09 67 000 8156 09 67 000 8146 09 67 000 8136

Abrollrichtung



<sup>1)</sup> Mindestbestellmenge 500 Stück oder ein Vielfaches davon  
 Montage- und Demontagewerkzeug siehe Kapitel 20  
 Kontaktabmessungen siehe Seite 05.29