

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Schmutzwassertauchpumpe</b> <b>Maxima 400 CX</b>	<b>30140</b>	<b>24</b>	
		4011458301409	<b>Monate</b>	
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>
41,6	23,0	52,5	25,7	2
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b></b>
21,8	20,2	49,5	11,3 / 12,6	1
<b>Schmutzwassertauchpumpe</b> <b>Maxima 400 CX</b>		<b>Menge / Palette:</b>	<b>62</b>	
		<b>Menge / LKW:</b>	<b>2.046</b>	

**Kurzbeschreibung:**

Die Maxima 400 CX ist eine speziell konstruierte Baupumpe mit Hydraulikgehäuse und Laufrad aus Guss. Somit wird die Schmutzwassertauchpumpe beim Einsatz in Bau- und Schmutzwassergruben den höchsten Anforderungen gerecht.

Mit dieser robusten Pumpe können Sie Klar- und Schmutzwasser bis 35 mm Korngröße fördern. Durch den arretierbaren Schwimmerschalter kann die Pumpe im manuellen sowie automatischen Betrieb genutzt werden. Die Pumpe ist mit einem wartungsfreien Kondensatormotor mit thermischem Überlastschutz ausgestattet.

**Technische Daten:**

Motor: 950 Watt  
 Förderhöhe / Druck max.: 9 m / 0,9 bar  
 Fördermenge max.: 400 l/min / 24.000 l/h  
 Pumpengehäuse: Guss  
 Motorgehäuse: Edelstahl  
 Druckanschluss: IG, 45,48 mm (1½")  
 Temperatur max. medium: 35 °C  
 Anschlusskabel: 10 m / H07RN-F  
 Korngröße max.: 35 mm  
 Max. Eintauchtiefe: 7 m  
 Mindestabsaugniveau: 40 mm  
 Laufrad: Guss

**Lieferumfang:**

- Anschlußbogen: Schlauch 38 mm / Gewinde IG 45,48 mm (1½")
- Anschlußbogen: Schlauch 32 mm / Gewinde IG 39,59 mm (1¼")
- Reduzierstück: IG 45,48 mm (1½") - AG 41,91 mm (1¼")
- Doppelnippel: AG 47,80 mm (1½") - AG 47,80 mm (1½")

**Prüfzeichen:**

